



## Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 40mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	303045 40
GTIN	4250122616344
Artikelklasse	36E

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.  
Alle skafter er brunerede.

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

### Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	100 mm
passende specialnøgle nr. 309840	40
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Udvendig Ø D	88 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Adapter	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-2

Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

## Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40