

**Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB, BT 40 kort, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303020 27
GTIN	4250122614203
Artikelklasse	36E

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter er brunerede.

Leveringsomfang:

Inkl. fræerspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Ekstra fræerspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
Udragende længde, A-mål	40 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Udvendig Ø D	60 mm
Adapter	BT 40 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339

Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 27 mm	309860 27
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40