



Let roterende pinol, Morsekonus: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320675 5
GTIN	5907412202730
Artikelklasse	36C

Beskrivelse

Udførelse:

- Spidsvinkel 60°.
- Let udførelse, vedligeholdelsesfri.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til drejemaskiner til skrubbearbejdning og findrejning.

Hus-Ø D: 90 mm

Samlet længde L: 257,5 mm

Nyttelængde B: 128 mm

Største spids-Ø 60° A: 40 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 49,5 mm

Teknisk beskrivelse

Morsekonus	MK5
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Hus-Ø D	90 mm
maks. omdrejningstal	3000 min ⁻¹

Til emnevægt	2000 kg
Nyttelængde B	128 mm
Spidslængde C	49,5 mm
Største spids-Ø 60° A	40 mm
Samlet længde L	257,5 mm
Produkttype	Centerspids