

**Fast pinol WS, Morsekonus: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	323400 5
GTIN	4045197296641
Artikelklasse	32L

Beskrivelse**Udførelse:**

Spidsvinkel 60°, slebet overflade.

Kørner af værktøjsstål, fuldstændigt hærdet.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidser fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidseren så i.

Norm:**DIN 806**

Udvendig Ø D: 44,7 mm

Samlet længde L: 200 mm

Teknisk beskrivelse

Morsekonus	5
Udvendig Ø D	44,7 mm
Samlet længde L	200 mm
Produkttype	Centerspidser