

Garant**HSK-kølemiddelrør, Til HSK: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309880 40
GTIN	4045197273918
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Special-O-ring op til 120 bar, vinkelbevægelighed på $\pm 1^\circ$, poleret, med 2 tætningsringe.

Kølemiddelresistente Viton®-tætninger.

- **Finpoleret overflade, hærdet og bruneret.**
- **To polerede overgangsradier.**
- **Fuld bevægelighed takket være to O-ringe.**
- **Hærdede gevindbøsninger med valsede stærkt komprimerede gevindflanger.**

Beskrivelse:

HSK-kølemiddelrør – en lille komponent med stor effekt! Med op til et par tusind værktøjsskift pr. dag er det vigtigt at sikre en ren og frem for alt processikker grænseflade mellem kølemiddelrør og tætning på maskinspindlen.

Passer til:

HSK-værktøjsholdere.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	29 mm
Gevind M	M12×1
Passer til holder	HSK 40
Ø D	8 mm
Maks. tryk	120 bar

Vinkelbevægelighed	±1 grader
Overfladebehandling	poleret
Produkttype	Kølemiddelrør

Tilbehør

Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 40	309890 40
---	-----------