

Garant**DNMG 150604, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250760 HB7120-1
GTIN	4045197819796
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150604 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VM

Type	HB7120-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning