

**Garant****CNMG 120408, Type: HB7120-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250158 HB7120-1
GTIN	4045197819628
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Spånryder	VM
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7120-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408

Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning