

Garant**CNMG 120408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120408 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mmTilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Spånryder	VS
Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min

Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning