

Garant**DNMG 110408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250654 HB7120-1
GTIN	4045197819741
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110408 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	VS

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning