

**Garant****CNMG 120416, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250162 HB7120-1
GTIN	4045197819642
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120416 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1
Hjørneradius	1,6 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig

Spånryder	VM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning