


Garant
KNUX 160405L, Type: HB7120-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251032 HB7120-1
GTIN	4045197819857
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

KNUX 160405L HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Spånbryder: 2,2 mm

 Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

 Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o

 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Spånbryder	VM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Spånbryder	2,2 mm
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Hjørneradius	0,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning