

**Garant****DNMG 150608, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150608 HB7120-1 Type: HB7120-1  
Spånryder: VS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Spånryder	VS
Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning