


Garant**KNUX 160410R, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 251036 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819864 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

KNUX 160410R HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Spånbryder: 2,2 mm

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|------------------------------------|
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,5 mm/o |
| Spånbryder | VM |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 260 m/min |
| Hjørneradius | 1 mm |
| Primær anvendelse | M |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 5 mm |
| Spånbryder | 2,2 mm |
| Type | HB7120-1 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Skæremateriale | HM |
| Antal skift/skær | 2 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | KNUX 160410R |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |