

Garant**DNMG 110404, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110404 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Spånbryder	VM
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Type	HB7120-1
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o

Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning