

Garant**CNMG 160612, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160612 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Type	HB7120-1

Spånbryder	VG
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning