

Garant**WNMG 060404, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251952 HB7140-1
GTIN	4045197820808
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 060404 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VS
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7140-1

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning