


**Garant****KNUX 160405R, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

KNUX 160405R HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Spånbryder: 2,2 mm

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Hjørneradius	0,5 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	2,2 mm
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Type	HB7140-1
Spånbryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405R
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning