


Garant**SNMM 150616, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251390 HB7120-1
GTIN	4045197820020
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMM 150616 HB7120-1 Hjørneradius: 1,6 mm
Type: HB7120-1
Spånbryder: VR
Skæredybde a_p : 2 - 12 mm
Tilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 210 m/min
Skæredybde a_p	2 - 12 mm
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Spånbryder	VR
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1,6 mm

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMM 150616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning