

**Garant****CC.T 09T308, Type: HB7120-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260152 HB7120-1
GTIN	4045197817204
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

CC.T 09T308 HB7120-1 Type: HB7120-1  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbryder	VM
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Type	HB7120-1
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning