

Garant**VNMG 160404, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251732 HB7120-1
GTIN	4045197820075
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spån Bryder	VS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Type	HB7120-1
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning