


Garant
KNUX 160405L, Type: HB7140-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251032 HB7140-1
GTIN	4045197820549
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

KNUX 160405L HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Spånbryder: 2,2 mm

 Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

 Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o

 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Type	HB7140-1
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	0,5 mm
Spånbryder	VM
Spånbryder	2,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning