


Garant
SNMM 150616, Type: HB7140-1


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251390 HB7140-1
GTIN	4045197820716
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMM 150616 HB7140-1 Hjørneradius: 1,6 mm
 Type: HB7140-1
 Spånbryder: VR
 Skæredybde a_p : 2 - 12 mm
 Tilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Skæredybde a_p	2 - 12 mm
Spånbryder	VR
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7140-1
Hjørneradius	1,6 mm

Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMM 150616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning