

Garant**DNMG 150608, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250660 HB7140-1
GTIN	4045197820457
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Type	HB7140-1
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Spånryder	VS

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning