

Garant**WNMG 080404, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251962 HB7120-1
GTIN	4045197820136
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080404 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning