

Garant**CNMG 120404, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120404 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mmTilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Spånryder	VS

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning