

**Garant****TNMG 160404, Type: HB7120-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251432 HB7120-1
GTIN	4045197820037
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Spånbrøder	VS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7120-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning