

Garant**DNMG 110404, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250752 HB7140-1
GTIN	4045197820488
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DN.G 110404 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f: 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7140-1
Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	VM
Primær anvendelse	M

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning