

Garant**TNMG 160408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TNMG 160408 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VS
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning