

Garant**WNMG 080408, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252070 HB7140-1
GTIN	4045197820877
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 080408 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning