

**Garant****WNMG 080408, Type: HB7120-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251964 HB7120-1
GTIN	4045197820143
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

WNMG 080408 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7120-1
Spånbryder	VS
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 290 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning