

Garant**CNMG 09T304, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250150 HB7140-1
GTIN	4045197818683
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CN.G 09T304 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Type	HB7140-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning