


**Garant****KNUX 160405R, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 251070 HB7140-1 |
| GTIN                | 4045197820570   |
| Artikelklasse       | 21G             |

**Beskrivelse**

KNUX 160405R HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VG

Spånbryder: 3,2 mm

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 6 mm

Tilspænding f: 0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 210 m/min**Teknisk beskrivelse**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Primær anvendelse                        | M                 |
| Hjørneradius                             | 0,5 mm            |
| Tilspænding f                            | 0,2 - 0,5 mm/o    |
| Spånbryder                               | VG                |
| Type                                     | HB7140-1          |
| Spånbryder                               | 3,2 mm            |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 50 - 210 m/min    |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt       |
| Skæredybde $a_p$                         | 1 - 6 mm          |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubbearbejdning |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Skæremateriale             | HM                            |
| Antal skift/skær           | 2                             |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | KNUX 160405R                  |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |