

Garant**DNMG 150604, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250760 HB7140-1
GTIN	4045197820501
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DN.G 150604 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VM
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7140-1

Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning