

**Garant****CNMG 120412, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250324 HB7140-1
GTIN	4045197820365
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120412 HB7140-1 Type: HB7140-1  
Spånryder: VG  
Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 210 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,2 mm
Spånryder	VG

Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning