

**Garant****WNMG 080408, Type: HB7140-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251964 HB7140-1
GTIN	4045197820839
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

WNMG 080408 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

## Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7140-1
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbryder	VS
Primær anvendelse	M

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning