

**Garant****TNMG 160408, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251434 HB7140-1
GTIN	4045197820730
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TNMG 160408 HB7140-1 Type: HB7140-1  
Spånryder: VS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Type	HB7140-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	VS
Hjørneradius	0,8 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning