

**Garant****DNMG 150608, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250762 HB7140-1
GTIN	4045197820518
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DN.G 150608 HB7140-1 Type: HB7140-1  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Spånbryder	VM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o

Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning