

Garant**WNMG 060404, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252062 HB7120-1
GTIN	4045197820150
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7120-1
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	M
Spånryder	VM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404

Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning