

Garant**VNMG 160404, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251802 HB7140-1
GTIN	4045197820785
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VN.G 160404 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Spånbryder	VM
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning