

Garant**WNMG 060404, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252062 HB7140-1
GTIN	4045197820846
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 060404 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Type	HB7140-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	VM
Primær anvendelse	M

Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning