


Garant**SNMG 150612, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251330 HB7140-1
GTIN	4045197820686
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 150612 HB7140-1 Hjørneradius: 1,2 mm
Type: HB7140-1
Spånbryder: VG
Skæredybde a_p : 1,5 - 9 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VG
Type	HB7140-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o

Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning