

Garant**CNMG 120404, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250156 HB7140-1
GTIN	4045197820303
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CN.G 120404 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm

Type	HB7140-1
Spånbryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning