

Garant**DNMG 150608, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250862 HB7140-1
GTIN	4045197820464
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VG
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning