


**Garant****WNMG 060408, Type: HB7120-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

WN.G 060408 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f$	0,1 - 0,5 mm/o
Spånbryder	VM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Type	HB7120-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Primær anvendelse	M

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning