

**Garant****WNMG 080408, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252208 HB7140-1
GTIN	4045197820891
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

WNMG 080408 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VG

Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VG
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning