

Garant
CNMG 120408, Type: HB7140-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250158 HB7140-1
GTIN	4045197820310
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CN.G 120408 HB7140-1 Type: HB7140-1
 Spånbryder: VM
 Tolerance: M
 Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
 Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7140-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Primær anvendelse	M

Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning