

**Garant****WNMG 060404, Type: HB7120-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251952 HB7120-1
GTIN	4045197820112
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VS
Type	HB7120-1
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning