



Fast pinol WS, Morsekonus: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	323400 2
GTIN	4045197296610
Artikelklasse	32L

Beskrivelse

Udførelse:

Spidsvinkel 60°, slebet overflade.

Kørner af værktøjsstål, fuldstændigt hærdet.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspiden fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspiden så i.

Norm:

DIN 806

Udvendig Ø D: 18 mm

Samlet længde L: 100 mm

Areallængde L₁: 30 mm

Areal-spidsafstand b: 2 mm

Teknisk beskrivelse

Morsekonus	2
Udvendig Ø D	18 mm
Areallængde L ₁	30 mm
Areal-spidsafstand b	2 mm
Samlet længde L	100 mm
Produkttype	Centerspid

