

Fræserdornring, smal, Indv. Ø×tykkelse b1: 27X0,05mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309920 27X0,05
GTIN	4045197306821
Artikelklasse	37D

Beskrivelse**Udførelse:**

0,03 til 1 mm bred. Skåret i hærde båndstål. Afbøjningen fra bredden b_1 og paralleliteten mellem dem afhænger af tolerancen på mellemproduktet iht. DIN 1544.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse b_1	0,05 mm
Udvendig Ø	39 mm
Indvendig Ø	27 mm
Udførelse	smal
Norm	DIN 2084
Produkttype	Fræsedornring