



Medbringerpinol-basisenhed til spænding i centrerpatron



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	327540
GTIN	4019208019895
Artikelklasse	35R

Beskrivelse

Udførelse:

- Spidsvinkel 60°, spændekreds-Ø 8 – 80 mm.
- En forspændt, aksialt justerbar tallerkenfjederpakke; udligner forskellige centrumsdybder.
- Spidsen kan efterslibes uden problemer.
- Uden centreringsspids, uden medbringerskiver.
- Til basisenheder i størrelse 3-6 passer alle medbringerskiver nr. 327600 – 327650 og centreringsspids nr. 327660.
- Egnet til højre- og venstreløb.

Anvendelse:

Til montering i drejemaskinens spindelkonus.

Bemærk:

Modstykke til 321750 og 321770.

Skaft-Ø: 25 mm

Spændeskaftlængde: 45 mm

Slaghoved-Ø: 85 mm

Vægt: 2,3 kg

Teknisk beskrivelse

Spændeskaftlængde	45 mm
Vægt	2,3 kg

Skaft-Ø	25 mm
Slaghoved-Ø	85 mm
Produkttype	Medbringerpinol